



Kit de Tubos Termoretráctiles 3:1

ShrinkKit 321 Universal Básico - 177 pzs - en Colores


Con ShrinkKit 321, HellermannTyton lanza un nuevo estándar de tubos termoretráctiles: los tubos Shrinkit, cubren muchas más aplicaciones con su óptima contracción de 3:1.

Características y Beneficios

- Kit compacto y manejable
- Incluye tubos de varios colores
- Disponible para aplicaciones de entre 3 hasta 18 mm
- 177 piezas de 5 medidas diferentes



ShrinkKit 321 Universal Básico - Surtido termorretráctil de 177 piezas 3:1.



Tubo Termorretráctil 3:1

MATERIAL	Poliolefina, cross linked (PO-X)
Contracción	3:1
Temp. Trabajo	-55 °C a +135 °C
Temp. Mín. Contracción	+90 °C
Cambio Long. tras Contrac.	+5%/-10% max.
Rig. Dieléct.	20 kV/mm
Flamabilidad	Autoextinguible
Clase de Aislamiento	B (VDE 0530)



COMPARTIMENTO	Ø Sumin. (D) min.	Contr. Ø (d) max.	Long. (L)	Pared (WT)	Color	Contenido	Herramientas Recom.	Código
1	12,0	4,0	35,0	0,70	Negro (BK)	12 pz	30;32	380-03005
2	6,0	2,0	80,0	0,70	Azul (BU)	5 pz		
	6,0	2,0	80,0	0,70	Blanco (WH)	5 pz		
	6,0	2,0	80,0	0,70	Rojo (RD)	5 pz		
	12,0	4,0	80,0	0,70	Azul (BU)	2 pz		
	12,0	4,0	80,0	0,70	Negro (BK)	2 pz		
	12,0	4,0	80,0	0,70	Rojo (RD)	2 pz		
3	6,0	2,0	35,0	0,70	Azul (BU)	10 pz		
	6,0	2,0	35,0	0,70	Blanco (WH)	10 pz		
	6,0	2,0	35,0	0,70	Rojo (RD)	10 pz		
4	9,0	3,0	35,0	0,70	Verde-Amarillo (GNYE)	15 pz		
5	9,0	3,0	35,0	0,70	Negro (BK)	20 pz		
6	3,0	1,0	35,0	0,55	Azul (BU)	10 pz		
	3,0	1,0	35,0	0,55	Blanco (WH)	10 pz		
	3,0	1,0	35,0	0,55	Negro (BK)	10 pz		
	3,0	1,0	35,0	0,55	Rojo (RD)	10 pz		
	6,0	2,0	35,0	0,70	Negro (BK)	20 pz		
7	6,0	2,0	35,0	0,70	Verde-Amarillo (GNYE)	10 pz		
	18,0	6,0	160,0	0,80	Blanco (WH)	3 pz		
8	18,0	6,0	160,0	0,80	Negro (BK)	3 pz		
	18,0	6,0	160,0	0,80	Verde-Amarillo (GNYE)	3 pz		

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas.

Herramientas Recomendadas		
	30 H6100	32 E4500
	570	569

Para más información sobre herramientas, por favor vea el capítulo Herramientas de Aplicación.



Para Productos con Aprobaciones y Especificaciones Específicas, por favor ver el Apéndice.